



Lámina de MDP

DESCRIPCIÓN

Panel melaminico para uso vertical y laminado HPL para uso horizontal, ambos terminados en canto ABS. Compact HPL para uso horizontal, sin la necesidad del canto ABS.

Acabados altamente estructurados, que "juegan" con múltiples niveles de opacidad y un toque muy sugestivo.

La tecnologia del poro sincronizado permite emparejar el acabado con el decorativo por debajo, para sí ofrecer un producto que luzca realista.

DIMENSIONES

BASE	LARGO mm	ALTO mm	ESPESOR mm
MDP	3050	2070	19
	BRILLANTE	MATE	
		X	

CÓMO COLOCAR CANTO

Suministramos rollos de canto poliuretánico de 1mm de grosor de 23 y 27 mm de ancho para enchapar con un adhesivo.

Mantenga el plástico protector tanto en la lámina como en el canto durante el proceso.

Para crear el efecto vidrio use una herramienta especial, CNC o router, para biselar el borde con 1.5mm x 45° de ángulo oblícuo.

Para eliminar el exceso de pegante, utilice los antiadhesivos recomendados por el fabricante del pegante empleado. Limpie el canto solo con un paño húmedo y si se requiere jabón neutro.

El color ésta coordinado con el color de la superficie para dar una apariencia continua al corte.



#AlsadaTeInspira

INFORMACIÓN TÉCNICA



Resitente a rayones



Resistencia a calor seco



Resistente a la humedad



Resistente a cambios de temperatura



Seguro de uso con la comida



Fácil de limpiar



No deja huellas en la superficie



Amigable con el medio ambiente

PRUEBAS DE CALIDAD

PRUEBA	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Peso especifico	EN 438/2	1,4 kg/dm3
Tolerancia de grosor	EN 438/2 - 4	±0,10 mm
Resistencia a la inmersión en agua hirviendo	EN 438/2 - 7	<18 % mass <20 % Thickness
Resistencia al impacto	EN 438/2 - 11μ	>20 Newton
Resistencia al agrietamiento	EN 438/2 - 13	4 degree
Manchas y suciedad	EN 438/2 - 6.4.1.1	1 mm2/m2
Fibras y pelos	EN 438/2 - 6.4.1.2	10 mm/m2
Fallas de borde	EN 438/2 - 6.4.2	20 mm

#AlsadaTeInspira Sm´Art www.alsada.com.co

LIMPIEZA DEL PRODUCTO

Es muy sencillo de limpiar: La mayoría de residuos y marcas (huellas o manchas) pueden ser removidas con una toalla de microfibras mojada o con paño de algodón.


EMBALAJE DEL PRODUCTO

Las láminas Sm´Art vienen con un plástico protector en ambos lados, en paquetes (carga en contenedores) o en paquetes con espaciadores (para carga en camión).

Cada paquete contiene páneles de apoyo, protectores de esquinas en cartón corrugado, bandas de flejado, paquete protector retráctil y tarjetas con nombre del producto.

Manipule el material con cuidado al momento de cargar y descargar para evitar dañar las superficies y esquinas de las láminas. Almacenar en interiores secos y sin luz solar.

Almacene los paquetes sobre una superficie plana (estibas). Organice los paquetes alineándolos verticalmente con los espaciadores.




#AlsadaTeInspira Sm´Art www.alsada.com.co

ACABADOS




Ski Club



Fight Club



Polo Club



Chlystter Manhattan



Epic Manhattan